



1226

**Tasterknopf f. Druckt. u. Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Drucktaster |
|-----------------------|-------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 24,10 mm |
| Breite | 26,50 mm |
| Tiefe  | 30 mm    |

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

**Texte**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Aufdruck   | Mit Aufdruck Symbol Licht |
| Montageart | Klemmbefestigung          |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|