



WH11180700A

basico: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 /0+30° mit Front für Kombination Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Weiss
-------	-------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Höhe	46 mm
------	-------

Breite	58 mm
--------	-------

Tiefe	66 mm
-------	-------

Einbautiefe	25 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
----------	----------------------

Schaltart/Variante	Schliesser
--------------------	------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----