



FZ094R

Tür, univers, für FR94* Schränke, IP55, 1400x1050mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 1350 mm

Breite 1000 mm

Tiefe 25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 2

Art der Schranktür Anschlagtür

Ausführung des Handgriffes Schwenkhebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Werkstoff

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür Links
Rechts

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Schliessungstyp Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder 4

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Mit Scharnier

Kapazität

Anzahl Module 0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja