



FZ093R

Porte,univers,pour FR93* armoires, IP55, 1400x800 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	1350 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	25 mm

Plastron, porte

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

Equipement

Nombre de travée de large	3
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	Avec charnière
-----------------	----------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
-----------------------------	----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----