



FL32SP

Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 600 x 300mm, polyester, UV protégé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	550 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

#### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

#### Equipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

#### Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----