



FL32SP

**Väggskåp univers IP65 polyester, 72 moduler UV beständigt**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	550 mm
Bredd	600 mm
Djup	300 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	3-punktsreglage 4-sidig, 8 mm
Slagtålighet IK	IK10

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	0

**Installation, montering**

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Lackad
Material	Glasfiberförstärkt polyester

**Utrustning**

Antal rader	3
-------------	---

**Material**

Ytbehandling	Matt
--------------	------

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

**Elektrisk ström**

Märkström	400 A
-----------	-------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----