




BDQ08059005

**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm czarny PA**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 50 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 294 mm |
| Długość wbudowania           | 294 mm |
| Długość                      | 314 mm |
| Szerokość                    | 314 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 5 mm   |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q08 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
|----------|---------------|

**Pokrywa, drzwi**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
|------------------|---------------|

**Warunki użytkowania**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|----------------------------------------------------|--------|

**Pokrywa, drzwi**

|             |          |
|-------------|----------|
| Typ pokrywy | Zaślepka |
|-------------|----------|

**Funkcje**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Tak |
|---------------------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Bez wypustu kablowego w pokrywie |
|------------------------|----------------------------------|

**Materiały**

|         |        |
|---------|--------|
| Kolor   | Czarny |
| Kod RAL | 9005   |

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 0 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 0 |

**Sprzęt**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba skrzynek wyjściowych | 0 |
|-----------------------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

