



TRE400



Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Ausstattung

C Last	Nein
Anzahl Kanäle	1
Anzahl der Ausgänge	1

Architektur

Anzahl der Jalousie-/Rolladenausgänge	0
---------------------------------------	---

Konnektivität

Mit Bussystem Funkbus	Ja
Empfänger Kategorie	2
Radio Protokoll	KNX-Funk

Ausstattung

Lebenszyklus Transmitter	1 %
--------------------------	-----

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz
-----------------------	---------------------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Abmessungen

Höhe	35 mm
------	-------

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

Abmessungen

Länge	150 mm
Breite	85 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
Schaltstrom	10 A
Nennstrom	10 A

Leistung

Glühlampenlast	1500 - 1500 W
----------------	---------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Kabelklemme	Mit Montageplatte und Zugenlastungen
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen