



TRE400



Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Oprema

C opterećenje	Ne
Broj izlaza	1

Arhitektura

Broj izlaza za roletne/žaluzine	0
---------------------------------	---

Oprema

Broj kanala	1
-------------	---

Povezivost

Sa bus sistemom radio frequent	Da
--------------------------------	----

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	1
-------------------------------	---

Dimenzije

Dužina	150 mm
--------	--------

Frekvencija

Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz
-------------------------------	---------------------

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
----------	--

Povezivost

Kategorija prijemnika	2
-----------------------	---

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Tekst

Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
-------------------	------------------------------------

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
----------------	-----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
-------------------	-------------

Oprema

Radni ciklus odašiljača	1 %
-------------------------	-----

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da
------------------------------	----

Tekst

Stezaljka za kabal	Sa montažnim pločama i vučnim rasterećenjima
--------------------	--

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Napon

Ulazni napon	5 - 5 V
--------------	---------

Dimenzije

Visina	35 mm
--------	-------

Tekst

Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama
------------	-----------------------------

Dimenzije

Širina	85 mm
--------	-------

Snaga

Žarulja sa žarnom niti	1500 - 1500 W
------------------------	---------------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------