



LNH00010M6

Mespatroon NH000 10 A 690 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
------------------	-------

Kenmerken zekering	gG
--------------------	----

Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale spanning Ue	690 - 690 V
----------------------	-------------

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,70 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	79 mm
--------	-------

Breedte	20,80 mm
---------	----------

Diepte	52,5 mm
--------	---------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----