



LNH0040M

**NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 40A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	gG
-----------------------	----

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH000
Sicherungscharakteristik	gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 - 500 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	500 - 500 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	40 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	120 kA
--	--------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.70 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	79 mm
Breite	21 mm
Tiefe	51 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja