



LNH0040M

Fusible NH000 gG 500V 40A indicateur central, pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension assignée d'emploi U_e 500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz 500 - 500 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 40 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC60898-1 120 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3.70 W

Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 51 mm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui