



LNH0040M

#### NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 40A Kombi-Melder mit Metall-Griff lasche

##### Technische Eigenschaften

###### Architektur

Auslösecharakteristik

gG

###### Sicherung

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

gG

###### Spannung

Versorgungsspannungsart

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

###### Elektrischer Strom

Nennstrom

40 A

###### Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

###### Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

120 kA

###### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

3,70 W

###### Abmessungen

Höhe

79 mm

Breite

21 mm

Tiefe

51 mm

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja