



Nožasti osigurač NH000 40A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH000
--------------------	-------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC/DC
-----------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	40 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3,70 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	79 mm
--------	-------

Širina 21 mm

Dubina 51 mm

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Uskladenost sa RoHS	Da
---------------------	----