



FP33TN2

Schrank, univers, IP54/I, 500x800x205mm, leer

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 500 mm |
| Breite                   | 800 mm |
| Tiefe                    | 205 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm   |

##### Sicherheit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09           |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |

##### Installation, Montage

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein            |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

##### Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|