



613035

Serieschak. zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Met klauwbevestiging Ja

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte 31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20
Slagvastheid IK IK07

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Geringe inbouwdiepte
Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze Met steekklemmen
Verlichting Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem
Voor verlichting
Schakelmodus Serie

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
RoHS conform Ja