



1341

### TS - centro vidro 4 BP facetado, transp

#### Características técnicas

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 4 |
| Número de módulos | 4 |

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Natural        |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Vidro          |
| Tratamento | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 160 mm |
| Largura      | 86 mm  |
| Profundidade | 5 mm   |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Instalação, montagem

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |
|-----------------------------|------------------------|

##### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |

##### Texto

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Fixação com grampos<br>Para fixação vertical e horizontal |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|