



FL346B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1750x600x300mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1750 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester

**Équipement**

Nombre rangées	10
----------------	----

**Cache, porte**

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----