



FL33SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 850 x 300mm, Polyester, UV geschützt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	550 mm
Breite	850 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----