



EMS005B



## Treppenlichtzeitschalter multifunktion

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### Konnektivität

Anschlussart quickconnect  
Drahtanschluss

#### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

#### Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert 1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast 3600 VA

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit 30 S - 10 Min

#### Abmessungen

Breite 17,50 mm

Tiefe 64 mm

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja