




11477009

**Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Trekkoord |
|-------------------|-----------|

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Polarwit    |
| RAL-kleur              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend    |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 55,50 mm |
| Breedte | 70,50 mm |
| Diepte  | 26 mm    |

**Connectiviteit**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Uitrusting**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Teksten**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| afdruk       | Centraalplaat zonder opdruk |
| Montagewijze | Klembevestiging             |

**Identificatie**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

**Geschikt voor**

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker K.x |  |
|------------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |