



LNH1100M6

Fusible NH1 gG 690V 100A avec indicateur combiné et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH1C
-----------------------------	------

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension assignée d'emploi Ue	690 - 690 V
------------------------------	-------------

Tension assignée CA 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	80 kA
---	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9.40 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	135 mm
---------	--------

Largeur	29.50 mm
---------	----------

Profondeur	64.5 mm
------------	---------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----