



TRE531



## Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, anthrazit

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	4 - 4 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
Minimale Einschaltzeit	30 s

#### Funktionen

Maximale Einschaltzeit	15 min
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

#### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Erfassung

Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

#### Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufruf bei Bewegung/ohne Bewegung, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter