



FZ085R

Tür, univers, für FR85* Schränke, IP55, 1250x1300mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 1200 mm

Breite 1250 mm

Tiefe 25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 2

Art der Schranktür Anschlagtür

Ausführung des Handgriffes Schwenkhebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Werkstoff

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür Links
Rechts

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Schließungstyp Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder 5

Konnektivität

Montageart Mit Scharnier

Kapazität

Anzahl Module 0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja