



WH36186849C

robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder IP55 Alumin.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	400 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	85.2 mm
Einbautiefe	58.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

robusto Unterputz
