



30863552

Wip 2-voudig, berker W.1, met lens voor LED, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-code 9010
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Kunststof
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 27 mm

Aansluiting

Type connector/steker Bajonetsluiting

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55
Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Zonder opdruk
Montagewijze Montage in behuizing opbouw of inbouw
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja