



30863552

**Kryt dělený, W.1, bílá mat**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Umělá hmota

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 27 mm

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Bajonetová západka

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Vybavení**

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

**Texty**

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Instalace do pouzder na omítku nebo pod omítku

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA 2násobné

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano