



DEP650D

Podna priključna konzola, DEP, 650mm, aluminij, crna, 4xCat.6/5xSHUKO

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dubina                | 64 mm                       |
| Širina                | 140 mm                      |
| Visina nakon ugradnje | 0,65 - 0,65 m               |
| Podešavanje visine    | 0 mm                        |
| Unutrašnji presjek    | 2250 - 2250 mm <sup>2</sup> |
| Oblik pola            | Ovalno                      |
| Širina poklopca       | 75 mm                       |

##### Poklopac, vrata

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Broj poklopaca koji se mogu montirati | 1 |
|---------------------------------------|---|

##### Oprema

|              |    |
|--------------|----|
| Podesivo     | Ne |
| Prenosivo je | Ne |

##### Kabal

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Položaj ulaza kabla | Dno |
|---------------------|-----|

##### Instalacija, montaža

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Moguća montaža na strop     | Ne |
| Prikladno za montažu na tlo | Da |

##### Materijali

|         |             |
|---------|-------------|
| Obrada  | Anodizirano |
| Boja    | Crna        |
| RAL kod | 9011        |

##### Konfiguracija

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Broj strana za instalaciju | Dvostrano |
|----------------------------|-----------|

#### Ilustracije / crteži

