



WNA686B

IP55

Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Matière

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition Mat
Matériau Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
Traitement Non traité

Dimensions

Nombre d'unités 2
Hauteur 147 mm
Largeur 76 mm
Profondeur 56 mm
Profondeur de montage 65 mm

Equipement

Avec entrée de câble Oui

Installation, montage

Position de montage/connexion Vertical
Montage sur En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre Oui

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs IK IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Textes

Mode d'installation Pour montage vertical
Joint Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

cubyko
cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui