



WNA686B

cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	2
Hoogte	147 mm
Breedte	76 mm
Diepte	56 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor verticale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

Geschikt voor

Hager cubyko cubyko	
------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja