



WNA686B

CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ ΚΑΘΕΤΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων	2
Ύψος	147 mm
Πλάτος	76 mm
Βάθος	56 mm

Εξοπλισμός

Με είσοδο καλωδίου	Ναι
--------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Κάθετα
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Παρελκόμενα

Με κάλυμμα πλαισίου	Ναι
---------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για κάθετη τοποθέτηση
Στεγανοποίηση	Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

Κατάλληλο για

Hager cubyko cubyko	
------------------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι