



VANR12003TU

**Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-Set**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Aussendurchmesser	325 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	3 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Nasspflege	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

**Form**

Form	Rund
------	------

**Texte**

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
-------	-----------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	12

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Abbildungen | Zeichnungen

