



VANR12003TU

caja R12 para limpieza con agua salida PA HB 3mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje

90 mm

Diámetro incorporado

306 mm

Diámetro externo

325 mm

Profundidad para la instalación del revestimiento

3 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

R12

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

No

Adecuado para limpieza en mojado

Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Húmedo

Materiales

Material

Aluminio

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

No

Forma

Forma

Redondo

Texto

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

Materiales

Colour

Aluminio

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

3

Número de tomas SCHUKO

12

Equipo

Número de dispositivos integrados

12

Número de cajas de salida

3

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK08

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP66

Ficha de datos de producto

VANR12003TU

Ilustraciones e imágenes

