



FZ333XG

Stahlblechtür für ASV mit Verschluss IP41 850x2200 RAL7035

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2096 mm
Breite	845 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Mit Schloss

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja