



Porte, univers, pour FR71\* armoires, IP55, 1100x300 mm

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

#### Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	25 mm

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Aacier
Traitement de surface	Thermolaquage

#### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

#### Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

#### Connectivité

Type de montage	Avec charnières
-----------------	-----------------

#### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----