

Arbetsströmrelä 230V

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Max. effekt (cos phi 0,6)	16 A

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Spänning

Styrspänning AC	230 - 230 V
-----------------	-------------

Illustrationer | teckningar

