

Hulprelais 2m 16A 24 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Maximale stroom (cos phi 0,6)	16 A

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Spanning

Stuurspanning AC	24 - 24 V
------------------	-----------

Afbeeldingen | tekeningen

