

Arbetsströmrelä 2sl 24V

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Max. effekt (cos phi 0,6)	16 A

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Spänning

Styrspänning AC	24 - 24 V
-----------------	-----------

Illustrationer | teckningar

