



FZ074R

Porte, univers, pour FR74\* armoires, IP55, 1100x1050 mm

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Adapté au type de coffret En saillie

**Dimensions**

Hauteur	1050 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	25 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	2
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

**Equipement**

Nombre de travée de large	4
---------------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Avec charnières
-----------------	-----------------

**Capacité**

Nombre de modules	0
-------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----