



FZ074R

Tür, univers, für FR74\* Schränke, IP55, 1100x1050mm

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1050 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Tiefe  | 25 mm   |

##### Abdeckung, Tür

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein              |
| Anzahl Schranktüren          | 2                 |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür       |
| Ausführung des Handgriffes   | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl der Schlösser         | 1                 |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 7035              |
| Farbe      | Lichtgrau         |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

##### Architektur

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Position Schranktür | Links<br>Rechts |
|---------------------|-----------------|

##### Sicherheit

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 4 |
|---------------|---|

##### Konnektivität

|            |               |
|------------|---------------|
| Montageart | Mit Scharnier |
|------------|---------------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|