



FZ073R

Porte, univers, pour FR73\* armoires, IP55, 1100x800 mm

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Adapté au type de coffret | En saillie |
|---------------------------|------------|

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1050 mm |
| Largeur    | 750 mm  |
| Profondeur | 25 mm   |

#### Cache, porte

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non                 |
| Nombre de portes               | 1                   |
| Type de porte                  | Butée de porte      |
| Type de poignée                | Poignée escamotable |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                   |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL              | 7035          |
| Couleur               | Gris clair    |
| Matière               | Acier         |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

#### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55         |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |

#### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 3 |
|---------------------------|---|

#### Connectivité

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Type de montage | Avec charnières |
|-----------------|-----------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 0 |
|-------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|