



TRE600



Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 4,0 m
Montagehöhe	2,5 - 4,0 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
Minimale Einschaltdauer	30 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	15 min
-------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufwurf bei Bewegung/ohne Bewegung Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für Wandmontage Plug & Play Anschlussmontage

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja