



WH27186709C

kallysto.pro UP komplett: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / ohne Zylinder Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Braun
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt
Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 94 mm
Breite 94 mm
Tiefe 79 mm
Einbautiefe 7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 72 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20
Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante Schliesser

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja