



GS20103020

Ecoline contactdoos 45° 2-voudig, Wago, C-profiel, rood

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Verkeersrood
RAL-code	3020
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	61 mm
Aantal eenheden	2

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuis	1,5 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	2x contactdozen

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschikt voor

Hager componenten energie contactdoos BR

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja