



WNA685B

cubyko - Caixa saliente dupla horizontal IP55, branco

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Número de unidades	2
Altura	76 mm
Largura	147 mm
Profundidade	56 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação / montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal
Montagem	Saliente

Acessórios

Com moldura de cobertura	Sim
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Textos

Modo de instalação	Para montagem horizontal
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás

Adequado para

Hager cubyko	
cubyko	

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim