



ATA207539016

**LFK, variabele buitenhoek voor goot 20x70 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 20 mm |
| Breedte | 74 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Instellingen**

|            |          |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

**Materiaal**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                   | Verkeerswit                           |
| RAL-code                | 9016                                  |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Samenstelling**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Geschikt voor**

|           |  |
|-----------|--|
| ATA 20x75 |  |
|-----------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

