



BKW250070

### Goulotte caniveau 250 70-110

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	250 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure / utile	13570 - 13570 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	56
---	----

##### Dimensions

Hauteur minimale de la chape	70 mm
Plage de niveling	70 - 110 mm

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

##### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

##### Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

##### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

##### Matière

Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier

##### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

##### Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
--	-----

##### Matière

Traitement	Zingué
------------	--------

##### Fonctions

Avec bac de plancher	Oui
----------------------	-----

##### Couvercle, porte

Ourture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Photos | dessins

