Productdatablad
M55319010



M55319010

LF/FB, binnenhoek voor goot 60x190 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel

Instellingen

Hoekbereik	90 - 90

Afmetingen

Hoogte	61 mm
Breedte	190 mm
Meting a	130 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee

Configuratie

Overlappend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

