



ERC125

**Installationsrelais , 25A,1S, 230V**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|            |     |
|------------|-----|
| Kontaktart | 1NO |
|------------|-----|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Spannung**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V      |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub>         | 250 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |
| Steuerspannung AC                         | 230 - 230 V |
| Steuerspannung DC                         | 0 - 0 V     |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

**Gebrauch**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Gebrauchskategorie | AC-7a/AC-7b |
|--------------------|-------------|

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|----------------------------|-------------|

**Ausdauer**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 100000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000  |

**Leistung**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,50 W   |
| Anzugsverbrauch                       | 10,70 VA |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17,85 mm |
| Tiefe  | 60 mm    |

**Anschluss**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Kontakte | 1 |
|---------------------|---|

**Ausstattung**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Anzahl Schließkontakte         | 1  |
| Anzahl Öffnerkontakte          | 0  |
| Mit Schieber für Handschaltung | Ja |

**Anschluss**

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment | 1,20 - 1,20 Nm |
|----------------------|----------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|