



KH24C

Verdeelklem 4-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	65,90 mm
Breedte	82,40 mm
Diepte	43 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 25 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
----------------	----------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja